

# Aksijalni komplet EAMM-A-E48-44A-70A

Broj artikla: 550971

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	9,2 Nm
Težina proizvoda	600 g
Interface code, actuator	E48A
Interface code, motor in	44A
Materijal - napomena	RoHS komfornost