

Plastično crevo PEN-8X1,25-GE

Broj artikla: 551482

FESTO

Standardna O.D creva, za QS-utične priključke, CN- i CK-navojni priključci, polietilen (nije dozvoljeno kod proizvodnje hrane).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	8 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	35 mm
Unutrašnji prečnik	5,7 mm
Min. radius savijanja	22,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Cleanroom class	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,02327 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 8 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 6 mm
Boja	žuto
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	PE