


# Utikač FBS-RJ45-PP-GS

Broj artikla: 552000

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	30 mm
Visina	72 mm
Dužina	22 mm
Težina proizvoda	60 g
Napomena o Fieldbus interface	PROFINET
Specifikacija ethernet kabla	Tip: CAT.5 Pojedinačni prečnik jezgra max. 1.6mm 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 7-žilni 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 1-žilni
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Dozvoljeni prečnik kabla	5 ... 8 mm
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	Cink Niklovano
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bakarna legura niklovano i pozlaćeno