


Ulazni modul CECX-D-16E

Broj artikla: 552096

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Primljena snaga na sabirnici sistema	0,4 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	130 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja Ul/Izl	Utična letva, reža 5,08 mm
Digitalni ulazi, broj	16
Digitalni ulazi, logika spajanja	pozitivna logika (PNP)
Digitalni ulazi, brzi ulazi brojanja	2, prekidna sposobnost, vreme oziva min. 100 µs
Digitalni ulazi, kašnjenje ulaznog signala	20 ms, 200 ms, podesivo dodatno 0,2 ms kod ulaza prekida
Digitalni ulazi, ulazni napon/ulazna struja	24 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrednost za TRUE	≥ 15 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrednost za FALSE	≤ 5 VDC
Digitalni ulazi, izolacija	da, preko optičkog para
Digitalni ulazi, prikaz statusa	LED