

Kabl

NESC-C-D1-5-C1

Broj artikla: 552104

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[za uređaj za rukovanje CDSA.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Svojstvo kabla	Za statičke namene
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-40 ... 70 °C
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Dužina kabla	5 m
Kabl interface	Utikač Coninvers 17-polni RJ45 Utična letva 11-polna
Vrsta pričvršćenja	sa kablskim rukavcem sa jedne strane
Boja izolacije	crveno
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)