


Prenosnik EMGA-60-P-G3-SAS-70

Broj artikla: 552190

FESTO

Suitable for servo motors.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	60 mm
Veličina prirubnice motora	70 mm
Zazor zakretanja	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Maks. brzina obrtanja pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	22 Nm
Moment inercije prenosnika	0,135 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	35,2 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	2,3 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Prenosnik interface - gonjena strana	60G 70A
Materijal - napomena	RoHS komfornost