


Senzor pritiska

SPAB-P10R-R18-2N-K1

Broj artikla: 552366

FESTO

sa relativnim pritiskom 0...10 bara.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS RoHS komformnost |
| Merna veličina | Relativni pritisak |
| Postupak merenja | Piezootporni senzor pritiska sa indikacijom |
| Merno područje pritiska, početna vrednost | 0 bar |
| Merno područje pritiska, krajnja vrednost | 10 bar |
| Područje preopterećenja | 15 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| Digitalni izlaz | 2xNPN |
| Sklopna funkcija | slobodno se programira |
| Funkcija sklopnog elementa | prekidač |
| Tačnost ponavljanja izlaza ± %FS | 0,2 %FS |
| Maks. izlazna struja | 100 mA |
| Tačnost prikaza FS | 2 %FS |
| Otpornost na kratak spoj | Da |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 24 V |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | Kabl 4-žilno |
| Dužina kabla | 2,5 m |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: navojno sa priborom |
| Pneumatski priključak | Spoljašnji navoj R1/8 Unutrašnji navoj M5 |
| Težina proizvoda | 45 g |
| Informacija o materijalu, kućište | ABS-ojačan PBT ojačan |
| Vrsta prikaza | Osvetljen LCD višebojan |
| Jedinica(e) koja(e) se može(gu) prikazati | MPa bar kPa kgf/cm ² psi |
| Indikacija stanja | LCD žuti |
| Mogućnosti podešavanja | Teach-In preko ekrana i tastera |
| Osiguranje manipulacije | PIN-Code |
| Područje podešavanja, vrednosti praga | 0 ... 100 % |
| Područje podešavanja histerezisa | 0 ... 90 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |