



Regulator pritiska LR-1/8-F

Broj artikla: 552420

FESTO

bez manometra, za ugradnju na prednju ploču, radni pritisak do 12 bara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Membranski regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritisnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/8
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Ulazni pritisak 1	1 ... 20 bar
Maks. histerezis pritiska	0,2 bar
Normalni nazivni protok	420 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 80 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	120 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Bakarna legura