

Prigušivač zvuka U-3/8-BR

Broj artikla: 552421

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	5.900 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	82 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	37 g
Pneumatski priključak	G3/8
Material of silencer insert	PE
Material housing	Aluminijumski odlivak