



Brzoispusni ventil SE-1/4

Broj dela: 552431

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Nominalni protok odzračivanja 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	1700 l/min
Nominalni protok ventilacije 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	950 l/min
Radni pritisak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-20 °C...75 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nominalna širina	8 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	250 g
Pneumatski priključak 3	G1/4
Radni materijal zaptivki	NBR