

Multi-pin utičnica NECA-S1G9-P9-MP3

Broj dela: 552703

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Težina proizvoda | 60 g |
| Električni priključak 1 | Utičnica, Sub-D, 9-polna |
| Električni priključak 2 | Stezni zavrtnanj, 9-polni |
| Opseg radnog pritiska DC | 21.6 V...26.4 V |
| Nominalni radni napon DC | 24 V |
| Opterećenje struje pri 40 °C | 1 A |
| Dozvoljeni prečnik kabla | 5 mm...10 mm |
| Poprečni presek priključka | 0.34 mm ² ...1 mm ² |
| Napomena o poprečnom preseku priključka | 0,34-0,5 mm ² kod upotrebe završetaka kablova |
| Vrsta zaštite | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okruženja | 0 °C...50 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...70 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 95 % nekondenzujući |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| Materijal kućišta | PA-ojačan |
| Materijal zatvarajuće navrtke | Mesing |
| Materijal vijaka | Čelik |
| Radni materijal zaptivki | NBR |