

Optički kabl SOOC-DS-Q-2-R25


Broj artikla: 552811

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.](#)

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Postupak merenja	Fix-focus
Minimalni prečnik objekta	0,1 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Fix-focus
Opseg	2 ... 10 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	Pravougaonik 13x19,6x5 mm
Dužina optičkog kabla	2 m
Min. radijus savijanja	25 mm
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III