


# Optički kabl SOOC-TB-M4-2-R25-S4

Broj artikla: 552813

FESTO

odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	Sadrži PWIS
Postupak merenja	Jednosmerna fotočelija
Minimalni prečnik objekta	0,35 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Standard
Opseg	400 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M4
Dužina optičkog kabla	2 m
Dužina rukavca	40 mm
Min. radijus savijanja	25 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress