

Optički kabl SOOC-TB-P-M3-2-R10

Broj artikla: 552819

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.](#)

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Postupak merenja	Jednosmerna fotočelija
Minimalni prečnik objekta	0,05 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Preciznost
Opseg	30 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M3
Dužina optičkog kabla	2 m
Min. radijus savijanja	10 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Spoljašnji prečnik	1 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III