

# Optički kabl SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Broj artikla: 552820

FESTO

odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	Sadrži PWIS
Postupak merenja	Jednosmerna fotočelija
Minimalni prečnik objekta	0,05 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Preciznost
Opseg	30 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M3
Dužina optičkog kabla	2 m
Dužina rukavca	40 mm
Min. radijus savijanja	10 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Spoljašnji prečnik	1 mm
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nerđajući
Informacija o materijalu, optički kabl	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1