


Optički kabl SOOC-TB-P-C5-2-R10

Broj artikla: 552828

FESTO

odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Postupak merenja	Viljuškasta fotočelija
Minimalni prečnik objekta	0,2 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Viljuškasta fotočelija
Opseg	5 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	Pravougaonik 41x15x7 mm Otvor viljuške 5x29 mm
Dužina optičkog kabla	2 m
Min. radijus savijanja	10 mm
Spoljašnji prečnik	1,25 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III