

# Optički kabl SOOC-DS-M6-2-R25-S4

Broj artikla: 552837

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.](#)

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Postupak merenja	Senzor difuzione refleksije
Minimalni prečnik objekta	0,1 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Standard
Opseg	140 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M6
Dužina optičkog kabla	2 m
Dužina rukavca	40 mm
Min. radijus savijanja	25 mm
Maks. pritezni moment	3 Nm
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III