

# Optički kabl SOOC-DS-F-M4-2-R2

Broj artikla: 552843

FESTO

odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Postupak merenja	Senzor difuzione refleksije
Minimalni prečnik objekta	0,1 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Fleksibilno
Opseg	130 mm
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Veličina glave	M4
Dužina optičkog kabla	2 m
Min. radijus savijanja	2 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Spoljašnji prečnik	1,3 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III