


# Finis filter MS9-LFM-N3/4-BUM-HF

Broj dela: 552984

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Seriya	MS
Veličina konstrukcije	9
Dizajn	Vlaknasti filter
Finoća filtera	1 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	10000 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	500 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.99 %
Maks. količina kondenzata	225 ml
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Zapremina preostalog ulja	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Ex temperatura u okruženju	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/4 NPT
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal poklopca	PA
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obrada
Materijal providne ploče	PA
Radni materijal zaptivki	NBR

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	2500 g