


# Spojni vod MHJ9-KMH-0,5-MF

Broj artikla: 553121

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	RCM Mark
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Reduction of holding current with energy recovery Safety shut-off
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H - profilom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	40 g
Električni priključak	2-polno / 2-polno / 4-žilno Ravna utičnica / ravna utičnica / kabl
Područje pogonskog napona DC	12 ... 53 V
Zaštita od zamene polova	za pogonski napon
Napomena za pogon	Mrežni deo mora biti u stanju davati najmanje 1,7 A bez pada napona
Napomena uz primljenu snagu	Izlaz sa slabom strujom 2,0 W, izlaz sa jakom strujom 7,0 W po kanalu
Trajanje uključenosti	100 % Proučiti uputstva za pogon elektromagnetnih ventila
Trigger signal range DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
Dužina kabla	0,5 m
Svojstvo kabla	Za statičke namene
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM