


Priključna letva MHJ9-PN16

Broj artikla: 553123

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Mera mreže | 10 mm |
| Maks. broj ventilskih mesta | 16 Moguće verzije po želji kupca |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Težina proizvoda | 390 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa ugaonikom za montažu |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | nije obuhvaćeno |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material manifold | Anodised wrought aluminium alloy |