

Komplet nabranog meha DADB-V6-63-S301-350

Broj dela: 553341

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	57 mm
Veličina konstrukcije	63
Područje hoda	301 mm...350 mm
Produžetak klipnjače	97 mm
Oblik	okrugli
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Meh, komplet sa zahvaćenim izduvnim vazduhom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medijume	Prašine Opilci Ulja Maziva Benzini
Vrsta zaštite	IP54
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	164 g
Vrsta pričvršćenja	odloživo sa navojnom šipkom
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal delova za adaptaciju	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal meha	NBR
Materijal navojne čivije	visokolegirani čelik, nerđajući