

Komplet nabranog meha DADB-S1-25-S201-250

Broj artikla: 553429

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 6432.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	29 mm
Veličina	25
Područje hoda	201 ... 250 mm
Produženje klipnjače	75 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet za meh sa spojenom odzrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Otpornost na medijume	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	72 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim zatikom sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material adapter components	PA ojačan
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nerđajući