

# Komplet nabranog meha DADB-S1-63-S10-50

Broj artikla: 553501

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 6432.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	57 mm
Veličina	63
Područje hoda	10 ... 50 mm
Produženje klipnjače	30 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet za meh sa spojenom odzrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Otpornost na medijume	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	55 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim zatikom sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material adapter components	PA ojačan
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nerđajući