


Beskontaktni prekidač SIEF-M30B-PS-K-L

Broj artikla: 553550

FESTO

sa kablom, ugradnja poravnana.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Oblik | okruglo |
| Odgovara standardu | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Nominalni uklopni razmak | 10 mm |
| Temperatura okoline | -30 ... 70 °C |
| Tačnost ponavljanja | 0,55 mm |
| Digitalni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Radni kontakt |
| Maks. frekvencija prekidača DC | 2.000 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Otpornost na kratak spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 3-žilno Kabl |
| Dužina kabla | 2,5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PU) |
| Veličina | M30 |
| Način ugradnje | poravnano |
| Težina proizvoda | 191 g |
| Material housing | Mesing TPE-O hromirano |
| Indikacija stanja | LED žuti |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP68 |
| Otpornost na smetnje magnetnih polja | elektromagnetno jednosmerno i naizmenično polje |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Klasa korozijske otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Stepen zagađenja | 3 |