

Viljuškasta fotočelija SOOF-P-FL-ST-C80-N

Broj artikla: 553566

FESTO

Polimerna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	optoelektronsko
Postupak merenja	Viljuškasta fotočelija
Vrsta svetla	crveno
Minimalni prečnik objekta	0,5 mm
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Tačnost ponavljanja	0,03 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	prekidač
Histerezis	$\leq 0,25$ mm
Maks. frekvencija prekidača	2.000 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Struja praznog hoda	30 mA
Zaštita od zamene polova	za priključke pogonskog napona
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikači
Veličina	Viljuška 80x55 mm
Otvor viljuške	80 mm
Težina proizvoda	35 g
Material housing	PC
Indikacija stanja	LED žuti
Mogućnosti podešavanja	Teach-In
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	500 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Stepen zagađenja	3