

Plastično crevo PAN

Broj artikla: 553610

FESTO

Molimo da uvažite minimalnu količinu naručivanja.



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	4 ... 16 mm
Unutrašnji prečnik	2,5 ... 12 mm
Odgovara standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 35 bar
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--:] Mineralno ulje
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Boja	plavo smeđe žuto zeleno prirodno crveno crno srebrno belo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	Poliamid 12 TPE-A