


Električni interface CECX-C-S1

Broj artikla: 553855

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Primljena snaga na sabirnici sistema	0,2 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	31 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Serijski interface, vrsta	RS 232
Serijski interface, tehnika priključaka	9-polno
Serijski interface, prenosni odnos	1200 ... 115000 Bit/s podesivo preko softvera
Serijski interface, galvansko odvajanje	ne