


# Plastično crevo PAN-16X2-SI-100

Broj dela: 553893

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost  |
|--|---|
| Spoljašni prečnik                                | 16 mm   |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 94 mm   |
| Unutrašnji prečnik                               | 12 mm   |
| Min. radijus skretanja                           | 67 mm   |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance   |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Dozvola  | TÜV   |
| Maritime klasiifikacija                          | vidi sertifikat   |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0506 00  |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]                    |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okruženja                            | -30 °C...80 °C  |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.092 kg/m  |
| Pneumatski priključak                            | za utični priključak, spoljašnji Ø 16 mm                            |
| Boja   | srebro  |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 55 +/-3   |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen  |
| Materijal creva                                  | TPE-A   |