


Plastično crevo PAN-12X1,75-BL-200

Broj dela: 553898

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	12 mm
radijus skretanja od značaja za protok	64 mm
Unutrašnji prečnik	8.4 mm
Min. radijus skretanja	29 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.06 kg/m
Pneumatski priključak	Utični priključak, spoljašnji Ø 12 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	D 55 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-A