

Plastično crevo PAN-16X2-BL

Broj dela: 553911

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Spoljašni prečnik | 16 mm |
| radijus skretanja od značaja za protok | 94 mm |
| Unutrašnji prečnik | 12 mm |
| Min. radijus skretanja | 67 mm |
| Karakteristike creva | pogodno za energetske lance |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Dozvola | TÜV |
| Institucija koja izdaje sertifikat | B 013277 0506 00 |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -30 °C...80 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0.092 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, spoljašnji Ø 16 mm |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Šoru | D 55 +/-3 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal creva | TPE-A |