

Plastično crevo PAN-16X2-RT

Broj artikla: 553929

FESTO

Standardna O.D creva, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	16 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	94 mm
Unutrašnji prečnik	12 mm
Min. radius savijanja	67 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,092 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 16 mm
Boja	crveno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-A