


Modul Ul./Izlaz CECX-D-6E8A-PN-2

Broj artikla: 553972

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Pogonski napon	19,2 - 30 VDC
Primljena snaga 24 V	1,9 W
Primljena snaga 5 V	0,4 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	135 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja Ul/Izl	Utična letva, reža 5,08 mm
Digitalni ulazi, broj	6
Digitalni ulazi, logika spajanja	Negativna logika (NPN)
Digitalni ulazi, brzi ulazi brojanja	2, prekidna sposobnost, vreme odziva 50 µs
Digitalni ulazi, kašnjenje ulaznog signala	2 ms, 100 ms, podesivo i 12 kHz preko prekidnih ulaza
Digitalni ulazi, ulazni napon/ulazna struja	24 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrednost za TRUE	>= 15 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrednost za FALSE	<= 5 VDC
Digitalni ulazi, izolacija	da, preko optičkog para
Digitalni ulazi, prikaz statusa	LED zeleni
Digitalni izlazi, broj	8
Digitalni izlazi, logika spajanja	Negativna logika (NPN)
Digitalni izlazi, kontakt	Tranzistor
Digitalni izlazi, izlazni napon	24 VDC
Digitalni izlazi, izlazna struja	2 A kod 50 % istovremenosti
Digitalni izlazi, električna izolacija	da, preko optičkog para
Digitalni izlazi, otporni na kratak spoj	Da
Digitalni izlazi, prikaz statusa	LED narandžasti