


Ulazni modul CECX-E-4E-T-P1

Broj artikla: 553973

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Primljena snaga 24 V	2,5 W
Primljena snaga 5 V	0,3 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	134 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja UI/IzI	Utična letva, reža 5,08 mm
Analogni ulazi, broj	4
Analogni ulazi, rezolucija	14 bit
Analogni ulazi, signalno područje	PT 100 (-100 °C do 850 °C)
Analogni ulazi, vrednost najmanje vrednog bita (LSB)	0,058 °C
Analogni ulazi, apsolutna tačnost kod 25 °C	± 0,01%
Analogni ulazi, galvansko razdvajanje	ne
Analogni ulazi, ulazni otpor	10 MOhm
Interno vreme ciklusa	2 ms