


Električni interface

CECX-S-S4

Broj artikla: 553979

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	31 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Serijski interface, broj	1
Serijski interface, vrsta	RS 485-A/422-A
Serijski interface, tehnika priključaka	Utikači Sub-D 9-polno
Serijski interface, prenosni odnos	1200 ... 115000 Bit/s podesivo preko softvera
Serijski interface, galvansko odvajanje	ne