

Cilindar zaustavljač DFST-63-30-DL-Y4-A



Broj artikla: 555575

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Bez opruge sa blokirajućom polugom, podesivi amortizeri spređa.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-------------------------------------|---|
| Hod | 30 mm |
| Prečnik klipa | 63 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | vertikalno |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Konstruktivna struktura | Klipnjača sa prekretnom polugom |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Detekcija položaja prekretno poluge | za induktivne senzore |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Osiguranje od zakretanja / vodenje | Šipka za vodenje |
| Pogonski pritisak | 2 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Udarna sila | 5.000 N |
| Težina proizvoda | 3.500 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS RoHS komfornost |
| Material cover | Aluminijumski odlivak |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerđajući |