

Priključna ploča VABS-S2-2S-N12-B-K1

Broj artikla: 555642

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Širina | 52 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 5599-2 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Snabdevanje upravljačkim vazduhom | interno |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Područje pogonskog napona AC | 110 V |
| Područje pogonskog napona DC | 24 V |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 4 kV |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 2 A |
| Stepen zagađenja | 3 |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 NEMA 4 u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 815 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material of connecting plate | Aluminijumski liv |