



# Regulaciona ploča VABF-S1-2-R4C2-C-6

Broj dela: 555763

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	54 mm
Na osnovu standarda	ISO 5599-1
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatsko međupovezivanje po visini	Regulator pritiska za 2 i 4
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Dodatni izbor manometra	moguće
Opseg regulisanja pritiska	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
Ulazni pritisak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zaueljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	1990 g
Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini	na podnožnoj ploči baterije ventila na pojedinačnu ventilsku bazu
Priključak manometra	sa stezaljkom za držanje
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal operativnog dela	PA
Materijal kućišta regulatora	Aluminijum liven pod pritiskom