



Ploča regulatora VABF-S2-2-R4C2-C-6

Broj artikla: 555777

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Širina | 54 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 5599-2 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatsko povezivanje po visini | Regulator pritiska za 2 i 4 |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Naknadni izbor manometra | moгуće |
| Područje regulacije pritiska Mpa | 0,1 ... 0,6 MPa |
| Područje regulacije pritiska | 1 ... 6 bar |
| Područje regulacije pritiska psi | 14,5 ... 87 psi |
| Ulazni pritisak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Supply pressure 1 MPa | 0,05 ... 1 MPa |
| Supply pressure 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguće (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 1.990 g |
| Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini | na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak |
| Priključak manometra | sa štupaljkom za držanje |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | Aluminijumski odlivak |