



Vertikalno napojna ploča VABF-S1-2-P1A3-G12

Broj artikla: 555785

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	54 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko povezivanje po visini	Alternativno snabdevanje vazduhom za 1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Ulazni pritisak 1	0,5 ... 10 bar
Supply pressure 1 MPa	0,05 ... 1 MPa
Supply pressure 1 psi	7,25 ... 145 psi
Normalni nazivni protok	2.800 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	605 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak
Pneumatski priključak 1	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Aluminijumski odlivak