

Ventil sa pipkom VMEM-SCZ-M52-E-G14

Broj artikla: 556909



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Ovaj tip je prikladan za vakuum.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Širina	25 mm
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Vrsta resetovanja	pneumatska opruga
Nazivni prečnik	6 mm
Uputstva za korišćenje	Ne koristite kao mehanički stop
Vrsta upravljanja	predupravljano
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	eksterno
Pritisak upravljanja	2,5 ... 10 bar
Maks. frekvencija prekidača	3 Hz
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	15,5 N
Max. Sila na pogonu	80 N
Težina proizvoda	300 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska tegura za kovanje eloksirano