


# Priključna letva VABM-C8-12E-G14-28-M1

Broj artikla: 557677

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                    | Vrednost                        |
|---|---------------------------------|
| Mera mreže                                  | 12 mm                           |
| Maks. broj ventilskih mesta                 | 28                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK              | 0 - No corrosion stress         |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,6 Nm                          |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža        | 5 Nm                            |
| Težina proizvoda                            | 1.704 g                         |
| Pneumatski priključak 1                     | G1/4                            |
| Pneumatski priključak 3                     | G1/4                            |
| Pneumatski priključak 5                     | G1/4                            |
| Materijal - napomena                        | RoHS komfornost                 |
| Material manifold                           | Aluminijumska legura za kovanje |