


# Spojnica EAMD-19-15-10-8X10

Broj artikla: 557998

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju kretanja koračnog ili servomotora.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihвата	10 mm
Prečnik 2 prihвата	8 mm
Veličina	19
Nazivna dužina	15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,445 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	2 Nm
Težina proizvoda	13 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost