

# Spojnica EAMD-19-15-9-8X10

Broj dela: 557999

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	9 mm
Prihvatni prečnik 2	8 mm
Veličina konstrukcije	19
Nominalna dužina	15 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.445 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	2 Nm
Težina proizvoda	13.5 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen