


Rukavac vratila

EAMB-34-6-25X26-23X27

Broj artikla: 558037

FESTO

služi kao adaptiranje pogona sa šupljim vratilom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	25 mm
Prečnik 2 prihvata	23 mm
Veličina	120
Nazivna dužina	26 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	18,2 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	100 Nm
Težina proizvoda	201 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost