

# Aksijalni komplet EAMM-A-S48-55A

Broj artikla: 558164

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                   | Vrednost        |
|----------------------------|-----------------|
| Položaj ugradnje           | proizvoljno     |
| Temperatura ležaja         | -25 ... 60 °C   |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %        |
| Mehanička zaštita          | IP40            |
| Temperatura okoline        | -10 ... 60 °C   |
| Prenosivi obrtni moment    | 12,5 Nm         |
| Težina proizvoda           | 590 g           |
| Interface code, actuator   | S48             |
| Interface code, motor in   | 55A             |
| Materijal - napomena       | RoHS komfornost |