


Ventil sa tasterom VHEM-P-M52-E-G14

Broj artikla: 558424

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Način aktiviranja | ručno |
| Širina | 25 mm |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni klizač |
| Vrsta resetovanja | pneumatska opruga |
| Nazivni prečnik | 6 mm |
| Uputstva za korišćenje | Samo ručno aktiviranje |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Pritisak upravljanja | 2,5 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja | 65 N |
| Težina proizvoda | 366 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje eloksirano |