

Utični priključak NPQM-D-G18F-Q8-P10

Broj dela: 558676

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Veličina konstrukcije | Standard |
| Nominalna širina | 7 mm |
| Oblik | ravni oblik |
| Veličina posude | 10 |
| Dizajn | Push-Pull princip |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...70 °C |
| Težina proizvoda | 17.5 g |
| Vrsta pričvršćenja | Spoljašnji imbus SW14 |
| Pneumatski priključak 1 | Unutrašnji navoj G1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | Mesing, niklovani |
| Materijal crevne zaptivke | NBR |