


Utični priključak NPQM-D-G14F-Q8-P10

Broj artikla: 558679

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 7 mm |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 70 °C |
| Težina proizvoda | 20,2 g |
| Vrsta pričvršćenja | External hex A/F 14 |
| Pneumatski priključak 1 | Unutrašnji navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Mesing niklovan |
| Material of tubing seal | NBR |