


# Utični konektor NPQM-D-Q12-E-P10

Broj artikla: 558764

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	11 mm
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Težina proizvoda	36,6 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 12 mm
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 12 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Mesing niklovan
Material of tubing seal	NBR